

Zakretni pogon DRQD-32- -


Broj artikla: 175804

FESTO

konfigurira se

Za konfiguraciju proizvod prethodno položiti u kupovnu košaru.

Kod ovog proizvoda, već prema konfiguraciji, tehnički podaci i odgovarajući pribor mogu odstupati od liste podataka.



Tehnički podaci

~ConfIndependentDatasheet

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	32
Kut zakretanja	1 ... 360 deg
Prigušivanje	Pneumatsko prigušivanje, podesivo Amortizer, tvrda karakteristika, podesiv
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Zupčasta letva / mali zupčanik
Maks. broj međupozicija	1
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	Provođenje energije FW: prirubno vratilo SD: Uvodnik prirubnog vratila ZW: vratilo s rukavcem
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
ATEX kategorija	II 2 GD
ATEX oznaka	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX temperatura okoline	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Okretni moment kod 6 bara	12,5 ... 13,5 Nm
Dozvoljeni moment tromosti masa	0,004 ... 0,15 kgm ²
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem po izboru:
Pneumatski priključak	G1/8
Informacija o materijalu, pogonsko vratilo	Čelik za poboljšanje
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminij
Informacija o materijalu, brtve	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij