


# Komplet graničnika KSM-10

Broj artikla: 175835

FESTO

za zakretni pogon DSM-..., kontinuirano namještanje s finim udešavanjem krajnjih položaja



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	10
Područje namještanja, kut zakretanja	0 ... 200 deg
Kut zakretanja	200 deg
Položaj ugradnje	proizvoljno
Fino dotjerivanje	-5 deg
Konstruktivna struktura	Poluga graničnika
Prepoznavanje pozicije	bez
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	100 g
Material of cover	PA ojačan
Material stops	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material housing	Aluminij eloksirano