

Spojka EAMC-40-66-20-24

Broj artikla: 176034

FESTO

za linearnu osovinu DGE



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	20 mm
Promjer 2 prihvata	24 mm
Veličina	40
Nazivna duljina	66 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	6.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	42,3 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	21 Nm
Težina proizvoda	139 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno