


Okrugli cilindar DSAG-6- -P-A-S2

Broj artikla: 176246

FESTO

Završni poklopac s navojnim rukavcem, s prolaznom klipnjačom.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva Koreja.



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 50 mm
Promjer klipa	6 mm
Navoj klipnjače	M3
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	12,7 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	16,9 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	4,8 g
Prirast težine po 10 mm hoda	1,4 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	14 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	0,5 g
Pneumatski priključak	M5
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, brtve	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući