

# Okrugli cilindar DSAS-16- -PPV-A-S6

Broj artikla: 176295

FESTO

Završni poklopac sa zakretnim ležajem, s toplotpornim brtvama do 120 °C.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva Koreja.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 250 mm
Promjer klipa	16 mm
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-20 ... 120 °C
Duljina prigušivanja	14 mm
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	103,7 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	120,6 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	35 g
Prirast težine po 10 mm hoda	4,9 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	56 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	2,2 g
Pneumatski priključak	M10x1
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, brtve	FPM
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući