


Okrugli cilindar DSAG-25- -P-S2-S6

Broj artikla: 176402

FESTO

Završni poklopac s navojnim rukavcem, s prolaznom klipnjačom i toplootpornim brtvama do 120°C.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva Koreja.



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 500 mm
Promjer klipa	25 mm
Navoj klipnjače	M10x1,25
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-20 ... 120 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	247,4 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	294,5 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	141 g
Prirast težine po 10 mm hoda	11,1 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	212 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	6,2 g
Pneumatski priključak	M26x1,5
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, brtve	FPM
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući