


Okrugli cilindar DSAQ-32- -P-A-S6

Broj artikla: 176442

FESTO

Završni poklopac s priključkom zraka poprečno prema osi cilindra, s toplootpornim brtvama 120 °C.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva Koreja.



Prikaz primjera

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Hod | 1 ... 500 mm |
| Promjer klipa | 32 mm |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Pogonski tlak | 1 ... 10 bar |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura okoline | -20 ... 120 °C |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 415 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 483 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 222 g |
| Prirast težine po 10 mm hoda | 15,4 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 312 g |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda | 8,9 g |
| Pneumatski priključak | M26x1,5 |
| Informacija o materijalu, poklopac | Aluminijska legura za gnječenje |
| Informacija o materijalu, brtve | FPM |
| Informacija o materijalu, kućište | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Informacija o materijalu, klipnjača | visokolegirani čelik, nehrđajući |