

Okrugli cilindar DSAG-50- -PPV-A-CT

Broj artikla: 176562

FESTO

Završni poklopac s navojnim rukavcem.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva Koreja.

Napušten tip. Isporuka do 2010.



Prikaz primjera



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 500 mm
Promjer klipa	50 mm
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	osušeni zrak, nauljen ili nenauljen
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	27 mm
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	989 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	1.178 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	892 g
Prirast težine po 10 mm hoda	40,1 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	977 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	24,8 g
Pneumatski priključak	M45x1,5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, brtve	NBR TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik