

Priključni vod KEA-1-25P-10

Broj artikla: 177414

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Težina proizvoda	1.092 g
Električni priključak	Utičnica Sub-D 25-polno
Područje pogonskog napona DC	≤ 250 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Strujna opteretivost	4 A
Duljina kabla	10 m
Promjer kabla	12 mm
Struktura kabla	25x0,34
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Informacija o materijalu, plašt kabla	PVC
Informacija o materijalu, kućište	PA
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakrena slitina pozlačeno
Položaj ugradnje	proizvoljno