


Multipol razdjelnik MPV-E/A08-M12

Broj artikla: 177671
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Strujna opteretivost po utičnom mjestu	4 A
Strujna opteretivost	12 A
Mehanička zaštita	IP67 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Težina proizvoda	200 g
Tehnika električnog priključivanja U/I/IzI	M12 5-polno
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Informacija o materijalu, utičnica	Mjed pocinčano
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, plašt kabela	TPE-U(PU)