


# Vod utičnice KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Broj artikla: 177677

FESTO

pred ugrađeno, za ventile VUVB, MEBH, MOEBH i magnete N2.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Indikacija sklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2,5
Položaj ugradnje	proizvoljno
Električni priključak	5-polno Utičnica kutna Plug pattern type C to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Priključak zaštitnog vodiča	postoji
Duljina kabela	0,5 m
Promjer kabela	4,6 mm
Struktura kabela	3x0,5
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	TPE-U(PU)
Boja, kablanski plašt	crno
Material housing	PA POM
Boja, kućište	transparentno
Material electrical contact	Bronca