

Utični konektor CQ-22H-18

Broj dijela: 177704

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Nazivna veličina | 17.3 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Veličina spremnika | 1 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.95 bar...7 bar |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -0.95 bar...15 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Temperatura okoline | -25 °C...70 °C |
| Težina proizvoda | 22 g |
| Pneumatski priključak 1 | Utični tuljak CQ-22 |
| Pneumatski priključak 2 | za cijev / crijevo vanjski Ø 18 mm |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | POM |
| Prsten za oslobađanje materijala | POM |
| Materijal segmenta obujmice crijeva | visokolegirani nehrđajući čelik |