


# Razdjelnik CQD-12/15/18/22

Broj artikla: 177717

FESTO

s 4 čepa.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	18,6 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	1
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 7 bar
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 15 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medija	-25 ... 75 °C
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Nazivni moment pritezanja	2,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 10 %
Broj odlaza	4
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G1/2
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj G1/2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	POM