


# Cijev PQ-AL-18X1X3000

Broj artikla: 177734

FESTO

prikladno za tlačni ventil, vakuum i tekućine. Duljina u isporuci 3 m.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	18 mm
Unutarnji promjer	16 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 15 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-25 ... 75 °C
Temperatura okoline	-30 ... 75 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,144 kg/m
Boja	srebrno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	Aluminijska legura za gnječenje