

Plastično crijevo PUN-16X2,5-RT

Broj dijela: 178415

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Vanjski Ø | 16 mm |
| radijus savijanja relevantan za protok | 88 mm |
| Unutra-Ø | 11 mm |
| Min. radijus savijanja | 45 mm |
| Informacije o aplikaciji | Na bazi TPE-U estera The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free of phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing may get damaged. |
| Svojstva crijeva | Suitable for energy chains |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Odobrenje | TÜV |
| Tijelo za izdavanje certifikata | B 013277 0506 00 |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Materijal za ispitivanje požara | UL94 HB |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -35 °C...60 °C |
| Težina proizvoda po dužini | 0.1294 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični priključak, vanjski Ø 16 mm |
| boja | Crvena |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalno crijevo | TPE-U (PU) |