

# Patrona za učvršćivanje KP-8-350

Broj artikla: 178454

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                             | Vrijednost   |
|--------------------------------------|--|
| Položaj ugradnje                     | proizvoljno  |
| Vrsta stezanja sa smjerom djelovanja | obostrano<br>Stezanje oprugom, otpuštanje komprimiranim zrakom |
| Konstruktivna struktura              | Prekretne ploče  |
| Varijante                            | jednostrana klipnjača  |
| Operating pressure MPa               | $\leq 1$ MPa   |
| Pogonski tlak                        | $\leq 10$ bar  |
| Release pressure (MPa)               | $\geq 0,3$ MPa   |
| Release pressure (bar)               | $\geq 3$ bar   |
| okrugli materijal za upinjanje       | 8 mm   |
| Pogonski medij                       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja  | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)              |
| Klasa korozione otpornosti KBK       | 2 - umjerena otpornost na koroziju                             |
| PWIS conformity                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okoline                  | -10 ... 80 °C  |
| Statička sila držanja                | 350 N  |
| Težina proizvoda                     | 50 g   |
| Material seals                       | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material spring                      | Opružni čelik  |
| Material housing                     | Aluminij<br>eloksirano   |
| Material clamp jaws                  | Mjed   |
| Material piston                      | POM  |