

Patrona za učvršćivanje KP-20-2000

Broj artikla: 178459

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta stezanja sa smjerom djelovanja	obostrano Stezanje oprugom, otpuštanje komprimiranim zrakom
Konstruktivna struktura	Prekretne ploče
Varijante	jednostrana klipnjača
Operating pressure MPa	≤ 1 MPa
Pogonski tlak	≤ 10 bar
Release pressure (MPa)	$\geq 0,3$ MPa
Release pressure (bar)	≥ 3 bar
okrugli materijal za upinjanje	20 mm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Statička sila držanja	2.000 N
Težina proizvoda	170 g
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	Opružni čelik
Material housing	Aluminij eloksirano
Material clamp jaws	Mjed
Material piston	POM