

# Adsorpcijsko sušilo LDF-H6-G1/2

broj artikla: 178531

FESTO

za suhi i čisti zrak.



## Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Konstruktivna struktura	hladno regenerativno, adsorpciono sušilo
Ulazni tlak 1	4 ... 10,5 bar
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Rosište	-40 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	2.2.1 prema DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	2 ... 50 °C
Temperatura okoline	2 ... 50 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Težina proizvoda	35.700 g
Način pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Materijal - informacija, kućište	Cinkov tlačni lijev