


Prekidač blizine SMPO-8E

Broj dijela: 178563

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	za T-utor
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Princip mjerenja	magnetski
Radni tlak	2 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Temperatura okoline	-15 °C...60 °C
Ponovljivost vrijednosti prebacivanja	+/- 0,2 mm
Vrijeme uključivanja	22 ms
Vrijeme isključivanja	52 ms
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s priborom Može se umetnuti u utor odozgo
Funkcija ventila	3/2
Pneumatski priključak	M5
Težina proizvoda	11 g
Materijal za kućište	Aluminij PA anodizirana visokolegirani nehrđajući čelik
Prikaz uklopnog stanja	optički
Klasa zaštite	IP65
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L