


# Multipol utičnica IMP1-SD-40

Broj artikla: 18318

FESTO

Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvoljeni promjer kabela	18 ... 27 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	$\leq 300$ V
Područje pogonskog napona DC	$\leq 250$ V
Strujna opteretivost	10 A
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-40 ... 125 °C
Težina proizvoda	395 g
Presjek priključka	1,5 mm <sup>2</sup>
Električni priključak	Utičnica 40-polno
Navojni spoj kabela	Pg29
Vrsta pričvršćenja	sa steznim lukom
Informacija o materijalu, kućište	Plastika Tlačni lijev od lakog metala
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakrena slitina posrebrano