


Multipol utičnica IMP1-SD-72

Broj artikla: 18319

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvoljeni promjer kabela	18 ... 27 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	≤ 300 V
Područje pogonskog napona DC	≤ 250 V
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-40 ... 125 °C
Težina proizvoda	401 g
Presjek priključka	1,5 mm ²
Električni priključak	Utičnica 72-polno
Navojni spoj kabela	Pg29
Vrsta pričvršćenja	sa steznim lukom
Informacija o materijalu, kućište	Plastika Tlačni lijev od lakog metala
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakrena slitina posrebreno