

Okrugli cilindar ESAA-32- -P

Broj artikla: 183221

FESTO

Završni poklopac s priključkom zraka aksijalno prema osi cilindra.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva Koreja.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|---|
| Hod | 1 ... 200 mm |
| Promjer klipa | 32 mm |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Pogonski tlak | 1,5 ... 10 bar |
| Način funkcioniranja | jednoradni tlačno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 422 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 170 g |
| Prirast težine po 10 mm hoda | 15,4 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 340 g |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda | 8,9 g |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Informacija o materijalu, poklopac | Aluminijska legura za gnječenje |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR TPE-U(PU) |
| Informacija o materijalu, kućište | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Informacija o materijalu, klipnjača | visokolegirani čelik, nehrđajući |