


# Usisna zdjelica VAS-30-1/8-NBR-CT

Broj artikla: 183510

FESTO

s brtvenim prstenom OL.  
Napušten tip. Isporuka do 2010.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                              | Vrijednost                                  |
|---------------------------------------|---|
| Nazivni promjer                       | 3 mm  |
| Promjer sisaljke                      | 30 mm                                       |
| Efektivni promjer usisavanja          | 25 mm                                       |
| Konstruktivna struktura               | Vakuumski priključak gore okruglo, standard |
| Pogonski medij                        | atmosferski zrak                            |
| Temperatura okoline                   | -20 ... 80 °C                               |
| Sila odvajanja kod vakuuma 70%        | 34 N  |
| Navoj za pričvršćenje                 | G1/8  |
| Pričvršćenje sisaljke                 | G 1/8                                       |
| Vakuumski priključak                  | G1/8  |
| Tvrdoća po Shoreu                     | 73  |
| Informacija o materijalu, navojni čep | visokolegirani čelik, nehrđajući            |
| Materijal - napomena                  | Bez bakra i PTFE                            |
| Informacija o materijalu, sisaljka    | NBR   |