


Usisna zdjelica VAS-8-M5-PUR-CT

Broj artikla: 183511

FESTO

s brtvenim prstenom OL.
Napušten tip. Isporuka do 2010.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2 mm
Promjer sisaljke	8 mm
Efektivni promjer usisavanja	5,5 mm
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore okruglo, standard
Pogonski medij	atmosferski zrak
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Sila odvajanja kod vakuuma 70%	1,6 N
Navoj za pričvršćenje	M5
Pričvršćenje sisaljke	M5
Vakuumski priključak	M5
Tvrdoća po Shoreu	62
Informacija o materijalu, navojni čep	visokolegirani čelik, nehrđajući
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, sisaljka	TPE-U(PU)