


# Usisna napa nabranog mijeha VASB-15-1/8-NBR-CT

Broj artikla: 183515

FESTO

s brtvenim prstenom OL.  
Napušten tip. Isporuka do 2010.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                           | Vrijednost   |
|------------------------------------|--|
| Nazivni promjer                    | 3 mm   |
| Promjer sisaljke                   | 15 mm  |
| Efektivni promjer usisavanja       | 12 mm  |
| Konstruktivna struktura            | Vakuumski priključak gore<br>okruglo, nabrani mijeh 1,5-struki |
| Pogonski medij                     | atmosferski zrak   |
| Temperatura okoline                | -20 ... 80 °C  |
| Sila odvajanja kod vakuuma 70%     | 7,9 N  |
| Navoj za pričvršćenje              | G1/8   |
| Pričvršćenje sisaljke              | G 1/8  |
| Vakuumski priključak               | G1/8   |
| Tvrdoća po Shoreu                  | 73   |
| Materijal - napomena               | Bez bakra i PTFE   |
| Informacija o materijalu, sisaljka | TPE-U(PU)  |