


Vakuummetar

VAM-40-V1/0-1/8-CT

Broj artikla: 183521

FESTO

s pokaznom jedinicom bara i psi.
Napušten tip. Isporuka do 2010.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina, manometar	40
Položaj priključka	Stražnja strana centrična
Zasnovano na normi	DIN EN 837-1
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara normi	DIN EN 837-1
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi
Pokazno područje [bara]	-1 ... 0 bar
Pokazno područje [psi]	-14,5 ... 0 psi
Skala	Dvostruka skala bara (eksterno) inča Hg (unutra) / psi (unutra)
Pogonski tlak	-1 ... 0 bar
Pogonski medij	osušeni, filtrirani i nauljeni komprimirani zrak Vakuum
Faktor trajnog opterećenja	0,75
Faktor izmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa korozione otpornosti KBK	4
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura okoline	-40 ... 60 °C
Težina proizvoda	63 g
Klasa točnosti mjerenja	2,5
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Pneumatski priključak	G1/8
Informacija o materijalu, navojni čep	visokolegirani čelik, nehrđajući
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, okno za gledanje	PC