

Utični priključak QSM-M7-1/4-I-U-M

Broj artikla: 183740

FESTO

Vanjski navoj s unutarnjim šestobridom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Veličina | Mini |
| Nazivni promjer | 0,114 " |
| Način brtvljenja na navojnom čepu | Brtveni prsten |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina pakiranja | 1 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Nazivni moment pritezanja | 2,471 ft-lbf |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 0,141 oz |
| Vrsta pričvršćenja | Internal hex A/F 4 |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj M7 |
| Pneumatski priključak 2 | za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/4" |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Boja, prsten za otpuštanje | sivo |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Mjed poniklano |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nehrđajući |