

Manometar MA-23-16-R1/8

Broj dijela: 183898

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Područje prikaza	0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Manometar nazivne veličine	23
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdon cijevi
Vrsta montaže	Instalacija linije
Operativni medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Radni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Fluktuirajući faktor opterećenja	0.6
Klasa točnosti mjerenja	4
Klasa zaštite	IP44
Srednja temperatura	-20 °C...60 °C
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Priključni položaj	Usredotočeno na stražnju stranu
Pneumatski priključak	R1 / 8
Materijali u kontaktu s medijem	Mjed
Materijal otvora za uvrtanje	Mesing
Materijal za kućište	Mesing
Materijal leće	PC
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	27 g
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	nema acetilena nema kisika

Svojstvo	Vrijednost
mjerilo	Dvostruka ljestvica bar (vanjski) psi (iznutra)