



Ventil na prednjoj ploči SV/O-3-PK-3X2

Broj artikla: 184135

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2x3/2 zatvoren, monostabilan
Normalni nazivni protok	70 l/min
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Nazivni promjer	2,5 mm
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	34 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Material seals	NBR