


# Spojka KSE-15-22-D05-D07

Broj artikla: 184261

FESTO

za linearnu osovinu DGE



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	5 mm
Promjer 2 prihvata	7 mm
Veličina	15
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	12.000 1/min
Moment tromosti mase	0,13 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	1 Nm
Težina proizvoda	6 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno