

Štedni zračni pištolj LSP-1/4-C

Broj artikla: 184318

FESTO

od plastike



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija odlaznog zraka	Ispuhivanje se može dozirati
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	120 l/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	125 g
Pneumatski priključak	Unutarnji navoj G1/4
Material housing	PA6 - ojačano