



# Elektromagnetni ventil MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C

Broj dijela: 184512

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/3-smjerni, zatvoren
Vrsta aktiviranja	električni
Ukupna širina	65 mm
Normalni nazivni protok	4100 l/min
Pneumatski radni priključak	Veličina priključne ploče 3 prema ISO 5599-1 G1/2
Radni napon	24V DC
Radni tlak	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Vrsta povrata	mehanička opruga
Klasa zaštite	IP65
Nazivna veličina	14.5 mm
Mjera rastera	71 mm
Ispušna funkcija	s mogućnošću prigušivanja
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Ručno nadjačavanje	impulsno
ISO kod	356
Vrsta poreza	upravljan pilotom
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Vrijeme isključenja	130 ms
Vrijeme uključanja	38 ms
Parametri zavojnice	24 V DC: 2,5 W.
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...50 °C
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Električni priključak	M12x1 Centralni utikač
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom

Svojstvo	Vrijednost
Pneumatski priključak 1	Veličina priključne ploče 3 prema ISO 5599-1
Pneumatski priključak 2	Sub-base size 3 to ISO 5599-1
Pneumatski priključak 3	Veličina priključne ploče 3 prema ISO 5599-1
Pneumatski priključak 4	Veličina priključne ploče 3 prema ISO 5599-1
Pneumatski priključak 5	Veličina priključne ploče 3 prema ISO 5599-1
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij