

Odvojna ploča CPV18-DZPR


Broj artikla: 184543

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za odvajanje dviju tlačnih zona kod ventilskog bloka CPV. Primijeniti samo jednom po bloku i samo između ventila.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Pogonski tlak | -0,9 ... 16 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 25 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |