

# Ručno nadjačavanje HAB-1/8

Broj dijela: 184585

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	4.1 mm
Položaj montaže	po želji
Funkcija ventila	Element za ventilaciju
Radni tlak	0 bar...10 bar
Normalni nazivni protok odzračivanja 0,6→0,5 MPa (6→5 bara, 87→72,5 psi)	165 l/min
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...80 °C
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Maksimalni moment zatezanja	8 Nm
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Anodised wrought aluminium alloy