

Ručno pomoćno aktiviranje HAB-3/8

Broj artikla: 184587

FESTO

za odlazni zrak



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	11 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Funkcija ventila	Odzračni element
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6→0.5 MPa (6→5 bar, 87→72.5 psi)	165 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. pritezni moment	35 Nm
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy