


Utičnica FBSD-GD-9

Broj artikla: 18495

FESTO

za Feldbus priključak na ventilske i instalacijske blokove.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta pričvršćenja	sa slijepom maticom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	29 g
Električni priključak	4-polno Utičnica ravna / vijčana stezaljka Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1
Područje pogonskog napona DC	≤ 250 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Navojni spoj kabela	Pg9
Dozvoljeni promjer kabela	8 ... 9,5 mm
Presjek priključka	0,75 mm ²
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Štupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	PA ojačan
Boja, kućište	crno
Material of union nut	Cinkov tlačni lijev poniklano
Material electrical contact	Bronca Bijela bronca obložena