


# Utičnica FBSD-WD-7

Broj artikla: 18524

FESTO

za Feldbus priključak na ventilske i instalacijske blokove.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta pričvršćenja	sa slijepom maticom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	25 g
Električni priključak	Dizajn A M12x1 4-polno Utičnica kutna / vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	≤ 250 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Navojni spoj kabela	Pg7
Dozvoljeni promjer kabela	4 ... 6 mm
Presjek priključka	0,75 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan
Boja, kućište	crno
Informacija o materijalu, slijepa matica	Cinkov tlačni lijev poniklano
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bronca Bijela bronca obložena