

Mrežna priključna utičnica NTSD-GD-13,5

Broj artikla: 18526

FESTO

za ventilske blokove.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	sa slijepom maticom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	31 g
Električni priključak	4-polno Utičnica ravna Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Strujna opteretivost	16 A
Navojni spoj kabela	Pg13
Dozvoljeni promjer kabela	6 ... 8 mm
Presjek priključka	2,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PBT
Material electrical contact	Bakrena slitina Mjed