

# Priključni vod KM12-M12-GSWD-1-4

Broj artikla: 185499

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	$\leq 60$ V
Područje pogonskog napona DC	$\leq 75$ V
Strujna opteretivost	3,8 A
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-30 ... 70 °C
Težina proizvoda	66 g
Električni priključak	Kabel 4-žilno Utikač ravni / utičnica kutna M12x1 / M12x1 4-polno / 4-polno
Struktura kabla	4x0,34
Duljina kabla	1 m
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Boja, kablanski plašt	sivo
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PU)