



# Adsorpcijsko sušilo LDF-H1-N1/4-24

broj artikla: 185674

FESTO

za suhi i čisti zrak.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



## Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Položaj ugradnje	okomito
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Ulazni tlak 1	4 ... 10,5 bar
Atmosfersko rosište	-40 °C
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura medija	2 ... 50 °C
Temperatura okoline	2 ... 50 °C
Težina proizvoda	5.400 g
Način pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Materijal - informacija, kućište	Cinkov tlačni ljev