

Adsorpcijsko sušilo LDF-H3-N1/4-110

broj artikla: 185679

FESTO

za suhi i čisti zrak.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Položaj ugradnje	okomito
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Ulazni tlak 1	4 ... 10,5 bar
Atmosfersko rosište	-40 °C
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura medija	2 ... 50 °C
Temperatura okoline	2 ... 50 °C
Težina proizvoda	9.200 g
Način pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Materijal - informacija, kućište	Cinkov tlačni lijev