

# Pripremna grupa FRC-1/2-D-MAXI-KB-A

Broj artikla: 186056



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

sastavljen od filtra-regulacionog ventila, modula za odvojak, tlačnog prekidača bez utičnice i zauljivača, s kutnicima za pričvršćenje.

S automatskim ispuustom kondenzata i metalnom zaštitnom košarom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Modul odvojka Tlačna sklopka Filtar-regulator s manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina kondenzata	80 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,1 bar
Normalni nazivni protok	7.500 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	3.500 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC