

T-priključak, utisni QSTF-G3/8-12

Broj dijela: 186207

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Nazivna veličina	8.7 mm
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Brtveni prsten
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	L-shape, additional connection, female thread, lengthwise
Veličina spremnika	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Pomorska klasifikacija	vidi potvrdu
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -] Voda prema deklaraciji proizvođača na www.festo.com
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čiste sobe	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Nazivni moment zatezanja	15.5 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	77 g
Broj izlaza	2
Broj dovodnih vodova	1
Vrsta montaže	Vanjski šesterokut SW24
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj G3/8 For tubing outside diameter of 10 mm
Prsten za otpuštanje u boji	plava
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PBT

Svojstvo	Vrijednost
Materijal banjo vijaka	Mesing, niklani
Prsten za oslobađanje materijala	POM
Materijal za brtvljenje crijeva	NBR
Materijal segmenta obujmice crijeva	visokolegirani nehrđajući čelik