

L utični priključak QSL-V0-G1/4-12

Broj artikla: 186330

FESTO

Orijentacija 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 8 mm |
| Test na vatrootpornost | UL94 V-0 (kućište) UL94 V-0 (otpuštajući prsten) |
| Način brtvljenja na navojnom čepu | Brtveni prsten |
| Oblik | L-shape |
| Veličina pakiranja | 1 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Uputa za pogonski tlak | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice) |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Nazivni moment pritezanja | 9 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 33 g |
| Vrsta pričvršćenja | External hex A/F 17 |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | za gibljivu cijev vanjskog promjera 12 mm |
| Boja, prsten za otpuštanje | crno |
| Material of threaded plug | Mjed poniklana |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | PBT |
| Material of threaded seal | Aluminij PBT |
| Material release ring | PBT |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nehrđajući Mjed |