


Kombinacija finih filtera LFMBA-1/2-D-MAXI

Broj dijela: 186477

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|---|
| Izvedbena veličina | Maxi |
| Serijska | D. |
| Položaj montaže | okomito +/- 5 ° |
| Finoća filtra | 0.01 µm |
| Učinkovitost filtra | 99.9999 % |
| Odvod kondenzata | Ručno okretanje |
| Konstruktivna struktura | Filter od vlakana |
| Maksimalna količina kondenzata | 80 ml |
| Zaštita školjke | Metalni zaštitni kavez |
| Radni tlak | 1 bar...16 bar |
| Operativni medij | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 7: 2] Inertni plinovi |
| Srednja temperatura | 1.5 °C...60 °C |
| Zaostali sadržaj ulja | 0.01 mg/m ³ |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 2400 g |
| Vrsta montaže | Instalacija linije s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/2 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Filter materijal | Borosilikatno vlakno |
| Materijal za kućište | Lijevani cink |
| Materijalna školjka | PC |