


# Blok podnožja VIGM-03-4,0

Broj artikla: 18652  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[za ventilski blok](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrijednost                                      |
|--|---|
| Mjera rastera                              | 36 mm   |
| Maks. broj ventilskih mjesta               | 2   |
| Pogonski tlak                              | -0,9 ... 10 bar                                 |
| Područje pogonskog napona DC               | 24 V  |
| Pogonski medij                             | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Težina proizvoda                           | 300 g   |
| Vrsta pričvršćenja priključne ploče        | s unutarnjim navojem                            |
| Pneumatski priključak 2                    | G1/8  |
| Pneumatski priključak 4                    | G1/8  |
| Informacija o materijalu, priključna ploča | Aluminijski tlačni lijev                        |