


Blok podnožja VIGI-03-4,0

Broj artikla: 18653
Proizvod u napuštanju

FESTO

[za ventilski blok](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	36 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	2
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Područje pogonskog napona DC	24 V
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Težina proizvoda	300 g
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 4	G1/8
Informacija o materijalu, priključna ploča	Aluminijski tlačni lijev