

# Priključni vod KM12-M12-GSGD-5

Broj artikla: 18686

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Područje pogonskog napona AC	$\leq 60$ V
Područje pogonskog napona DC	$\leq 75$ V
Strujna opteretivost	2,8 A
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-30 ... 70 °C
Električni priključak	Utikač ravni / utičnica ravna M12x1 / M12x1 4-polno / 4-polno
Struktura kabla	4x0,25
Duljina kabla	5 m
Boja, kabelski plašt	sivo
Informacija o materijalu, plašt kabla	PUR