

Osni kontroler SPC200/P05

Broj artikla: 187813

FESTO

za maks. 4 pneumatske osi, s priključkom na PROFIBUS DP.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Sastav uređaja | Bazna jedinica za 4 uložna modula Opskrba naponom Serijsko sučelje Subcontroller PROFIBUS priključenje |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici |
| Trajna čvrstoća na udarce prema DIN/IEC 68 dio 2-82 | ispitano prema stupnju oštine 2 |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % ne kondenzira se |
| Mehanička zaštita | IP20 prema IEC 60529 |
| Čvrstoća na vibracije prema DIN/IEC 68 dio 2-6 | ispitano prema stupnju oštine 1 |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |