


# Kabelska utičnica ASI-SD-FK

Broj artikla: 18785

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	6,8 g
Električni priključak	2-polno Utičnica ravna
Područje pogonskog napona DC	≤ 75 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 60 V
Strujna opteretivost	3 A
Presjek priključka	1,5 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-30 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA
Material electrical contact	Bronca